
Ottofond Rechteckbadewanne Cubic 170 x 75

- mit Whirlpoolsystem "Typ 5"





Anschluss: 230 Volt 3 x 1,5mm Querschnitt mit 16 Ampere Absicherung in diesem Bereich

22	Ø	Deslingtonton Designation				
	8	Bedientaster: Desinfektionsanlage				
0	(2)	Bedientaster: Farblichttherapie				
1	0	Lichttherapie				
2	(3)	Luftregler				
3	₿	Seitenansaugung.				
4	0	Zweiwegeventil				
5	0	.Champagner				
6		Airdüsen	Bei Whirlpoolsysthemen mit Abmauerung ist eine Revisionsöffnung von mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich. Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.			
7						
8	<u></u>	Unterwasserscheinwerfer	19		eich mit	t Luπungsqitter.
9	ě	Bedientaster 🤬 🚷 🤲	Λ	Lüftungsgitter 40 × 40		
10		Großes Bedienfeld 🚃	Ĥ	40 X 40		
11		Rollyjetdüse	м			Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen
12	0	Microjetdüsen	18	Revisionisklappe		der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen annähernd dem Auslieferungszustand.
13	•	Superjetdüsen	٨	40×40		amaiana adii nadiaa eigotastane
14 🗷		Pumpe	û			Hersteller: Ottofond
15 @		.Gebläse				The core interest and the core
16	Ø	Desinfektionsbehälter		,Datum		ArtBez: Cubic
17	Ø	Stromanschluß	Stand.	08/06		Abmessung : 1700 x 750
20	0	Einfüllstutzen für Desinfektionsmittel		f оттоғо	NID I	Whitehand Contain Tim 5
21	⊗}	Bedientaster: Clean-Jet Splleitung	.0	I OTTOPO	ΔD	Whirlpool - System Typ 5