


Raumsparbadewanne Cello A

- mit Whirlpoolsystem „Typ 5“

Anschluss: 230 Volt
3 x 1,5mm Querschnitt
mit 16 Ampere Absicherung
in diesem Bereich

25	•	Whisperdüsen
24	◉	Effektlicht
23	⊗	Bedientaster: Effektlicht
22	⊗	Bedientaster: Desinfektionsanlage
0	⊗	Bedientaster: Farblichttherapie
1	⊗	Lichttherapie
2	⊗	Luftregler
3	⊗	Seitenansaugung
4	⊗	Zweiwegeventil
5	•	Champagner
6	•	Airdüsen
7	•	Wasserdüsen
8	•	Unterwasserscheinwerfer
9	⊗	Bedientaster
10	■	Großes Bedienfeld
11	•	Rollyjetdüse
12	•	Microjetdüsen
13	•	Superjetdüsen
14	▨	Pumpe
15	▨	Gebläse
16	■	Desinfektionsbehälter
17	⚡	Stromanschluß
20	⊗	Einfüllstutzen für Desinfektionsmittel
21	⊗	Bedientaster: Clean-Jet Spilleitung

Bitte um Rückmeldung, ob der Whirlpool nach dieser Zeichnung gebaut werden soll oder ob noch Änderungswünsche ihrerseits vorhanden sind.

Kontakt


Herr Grabowski

Herr Kürpick

Tel.: 02957 9877-52

Fax: 02957 9877-98

Bei Whirlpoolsystemen mit Abmauerung ist eine Revisionsöffnung von mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich. Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.



Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen annähernd dem Auslieferungszustand.

Hersteller : Ottofond

Art-Bez.: Cello A

Abmessung : 1700 x 800

Whirlpool - System Typ 5

Stand. 01/2012

Of OTTOFOND