

A

Ä

**Anschluss: 230 Volt  
3 x 1,5mm Querschnitt  
mit 16 Ampere Absicherung  
in diesem Bereich**


25		Whisperdüsen
24		Effektlicht
23		Bedientaster: Effektlicht
22		Bedientaster: Desinfektionsanlage
0		Bedientaster: Farblichttherapie
1		Lichttherapie
2		Luftregler
3		Seitenansaugung
4		Zweiwegeventil
5		Champagner
6		Airdüsen
7		Wasserdüsen
8		Unterwasserscheinwerfer
9		Bedientaster 
10		Großes Bedienfeld 
11		Rollyjetdüse
12		Microjetdüsen
13		Superjetdüsen
14		Pumpe
15		Gebläse
16		Desinfektionsbehälter
17		Stromanschluß
20		Einfüllstutzen für Desinfektionsmittel
21		Bedientaster: Clean-Jet Spilleitung

**Bitte um Rückmeldung, ob der Whirlpool nach dieser Zeichnung gebaut werden soll oder ob noch Änderungswünsche ihrerseits vorhanden sind.**

**Kontakt**

Herr Grabowski  
Herr Behringer  
Tel.: 02957 9877-52  
Fax: 02957 9877-98

Bei Whirlpoolsystemen mit Abmauerung ist eine Revisionsöffnung von mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich. Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.

**19** Revisionsklappe mit Lüftungsgitter  
A 40 x 40  
Ä 

**18** Revisionsklappe  
A 40 x 40  
Ä 

Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen annähernd dem Auslieferungszustand.

Hersteller : Ottofond
Art.-Bez: Costa
Abmessung : alle Größen
Whirlpool - System Typ 5 & Effektlicht

Datum	
Stand.	01/2012