



^  
^  
19

^  
^  
18

**Anschluss: 230 Volt  
3 x 1,5mm Querschnitt  
mit 16 Ampere Absicherung  
in diesem Bereich**

22		Bedientaster: Desinfektionsanlage
0		Bedientaster: Farblichttherapie
1		Lichttherapie
2		Luftregler
3		Seitenansaugung
4		Zweiwegeventil
5		Champagner
6		Airdüsen
7		Wasserdüsen
8		Unterwasserscheinwerfer
9		Bedientaster
10		Großes Bedienfeld
11		Rollyjetdüse
12		Microjetdüsen
13		Superjetdüsen
14		Pumpe
15		Gebläse
16		Desinfektionsbehälter
17		Stromanschluß
20		Einfüllstutzen für Desinfektionsmittel
21		Bedientaster: Clean-Jet Spilleitung

**Bitte um Rückmeldung, ob der Whirlpool nach dieser Zeichnung gebaut werden soll oder ob noch Änderungswünsche ihrerseits vorhanden sind.**

**Kontakt:**

**Herr Grabowski  
Tel.: 02957 9877-52  
Fax: 02957 9877-90**

Bei Whirlpoolsystemen mit Abmauerung ist eine Revisionsöffnung von mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich. Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.

19	Revisionsklappe mit Lüftungsgitter 40 x 40
^	
^	
18	Revisionsklappe 40 x 40
^	
^	

**Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen annähernd dem Auslieferungszustand.**

**Hersteller: Ottofond**

**Art.-Bez.:**

**Abmessung: 1700 x 750**

**Whirlpool - System**

Datum  
Stand. 08 / 06

**Of OTTOFOND**